

**Garant****DC.T 11T302, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Clasa articolului	21G

**Descriere**

DCMT 11T302 HU7315-1 Categorie: HU7315-1  
Sfârâmtător de așchii: AF  
Toleranță: G  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/rot  
Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 600 m/min

**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Condiție de tăiere	continuă
Avans $f$	0,03 - 0,1 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperit
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță	G
Aplicația principală	N
Categorie	HU7315-1
Sfărâmatore de așchii	AF
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 600 m/min
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire