



## Set de inele de alezare pentru bacuri RotoRi, Tip: LX



### Date comandă

Numărul de comandă	315910 LX
GTIN	2050002053120
Clasa articolului	30N

### Descriere

#### Execuție:

Datorită formei speciale, patentate a inelelor rotative cu **segmente de curbă**, este posibilă ajustarea progresivă a bacurilor pentru execuția diametrului necesar. Bolțurile de prindere RotoFix conținute în set, patentate și flexibile, permit compensarea completă într-un interval de ajustare de 2 mm a toleranțelor mari ale adâncirilor pentru șurub în bacurile de prindere realizate de diverși producători. Nu este necesară prelucrarea ulterioară a adâncirilor pentru șurub.

#### Avantaj:

- **Prindere interioară și exterioară cu 1 inel.**
- **Domeniu de strângere progresiv.**
- **ajustare cu precizie 1/10 mm a diametrului de strunjire.**
- **Costuri scăzute de echipare datorită bolțului de prindere RotoFix.**
- **Economie mare de costuri la bacurile de prindere.**
- **Acces optim la scula de strunjire.**
- **Manevrare rapidă și simplă.**

#### Aplicație:

Cu inelele din oțel special foarte rezistent, este posibilă strunjirea interioară la presiunea de prindere a bacurilor de prindere moi sau rectificarea interioară a bacurilor de prindere dure. Se pot folosi la prelucrarea interioară și exterioară a bacurilor.

#### Livrare:

Suporturi din tablă, bolțuri premium RotoFix și inele RotoFix. 29 de inele și câte 3 bolțuri M10 / M12 / M16.

**Notă:**

La cerere, disponibilă și pentru universal cu 4 și cu 6 bacuri.

**Descriere tehnică**

Ø prindere exterioară	39 - 249 mm
Ø prindere interioară	25 - 213 mm
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior	M12
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior	M10
Recomandat pentru găurire bacuri de exterior	M16
recomandat pentru Ø universal pentru strung	80 - 315 mm
Tip produs	Inel de alezare pentru bacuri