


**Garant****ZCMX 09T302, Categorie: HBZ310****Date comandă**

Numărul de comandă	268437 HBZ310
GTIN	4062406392673
Clasa articolului	21E

**Descriere**

ZCMX 09T302 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	200 - 600 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 4 mm
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Aplicația principală	N
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm

Strat de acoperire	PVD
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Categorie	HBZ310
Condiție de tăiere	continuă
recomandat pentru Ø sculei D <sub>c</sub>	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire