

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7315-1
GTIN	4062406769871
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 11T302 HB7315-1 Categorie: HB7315-1
Sfârâmtor de aşchii: AF
Toleranță: G
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,6 mm
Avans f : 0,03 - 0,1 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 11T302
Categorie	HB7315-1
Aplicația principală	N
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,6 mm

Sfârâmător de așchii	AF
Materialul sculei	Carbură
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Toleranță	G
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire