

**Garant****ZCMX 130402, Categorie: HUZ310****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 268442 HUZ310 |
| GTIN               | 4062406392703 |
| Clasa articolului  | 21E           |

**Descriere**

ZCMX 130402 HUZ310 Categorie: HUZ310

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 200 - 600 m/min**Descriere tehnică**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Adâncime de tăiere $a_p$      | 0,2 - 4 mm    |
| Condiție de tăiere            | continuă      |
| Aplicația principală          | N             |
| Rază la colț                  | 0,2 mm        |
| Avans găurire                 | 0,03 - 0,3 mm |
| Avans strunjire               | 0,05 - 0,4 mm |
| Categorie                     | HUZ310        |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2             |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | ZCMX 130402                        |
| Materialul sculei                             | Carbură                            |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 200 - 600 m/min                    |
| Strat de acoperire                            | neacoperit                         |
| recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$  | 25 mm                              |
| Tip produs                                    | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |