

Garant**ZCMX 130404, Categorie: HBZ310**

Date comandă

Numărul de comandă	268443 HBZ310
GTIN	4062406392734
Clasa articolului	21E

Descriere

ZCMX 130404 HBZ310 Categorie: HBZ310

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 4 mm

Avans strunjire: 0,05 - 0,4 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,3 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 200 - 600 m/min

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	200 - 600 m/min
Strat de acoperire	PVD
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 130404
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Avans strunjire	0,05 - 0,4 mm
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 4 mm

Aplicația principală	N
Categorie	HBZ310
Rază la colț	0,4 mm
Avans găurire	0,03 - 0,3 mm
recomandat pentru Ø sculei D _c	25 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire