


Garant**CC.T 060204, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260052 HB7315-1
GTIN	4062406769307
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 060204 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	N
Sfârâmător de aşchii	AF
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot

Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Toleranță	G
Categorie	HB7315-1
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 060204
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire