

**Garant****ZCMX 09T304, Categorie: HBZ120****Date comandă**

Numărul de comandă	268438 HBZ120
GTIN	4062406392772
Clasa articolului	21E

**Descriere****Adaptat pentru :**

Burghie cu plăcuțe amovibile Cod 268463 – 268468, Ref. 8.  
recomandat pentru  $\varnothing$  sculei  $D_c$ : 18 mm

Categorie: HBZ120

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 200 m/min

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbură
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Rază la colț	0,4 mm
Strat de acoperire	PVD
Categorie	HBZ120

Aplicația principală	M
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 200 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T308
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 2 mm
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
recomandat pentru $\varnothing$ sculei $D_c$	18 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire