

Garant**CC.T 09T304, Categorie: HB7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HB7315-1 Categorie: HB7315-1

Sfărâmbător de așchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de așchii	AF
Aplicația principală	N
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Categorie	HB7315-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T304
Toleranță	G
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire