

JEPSON POWER

Ferăstrău circular manual pentru metale, cu acumulator, Tip: 8203E**Date comandă**

Numărul de comandă	078235 8203E
GTIN	4260052468050
Clasa articolului	07E

Descriere**Execuție:**

Ferăstraie circulare performante pentru debitat metale pentru debitarea sigură a profilurilor și a țevilor din oțel, metalelor neferoase, tablelor, plăcilor din metal și panourilor sandwich, **fără formare de scântei.**

- **Nu este necesară utilizarea lubrifiantului de răcire.**
- **Nu este necesară prelucrarea ulterioară.**
- **Tăiere în câteva secunde.**

Ferăstrău circular manual Hand DRY Cutter 8203E pentru metale, cu acumulator.

- **Ideal pentru tăierea de oțel, table de oțel, panouri-sandwich, plăci metalice, țevi și profile din oțel, materiale neferoase, materiale compozite până la o grosime de 6 mm.**
- **Recipient de colectare a așchiilor, pentru păstrarea curățeniei în timpul lucrului.**
- **Prevăzut cu pânze de ferăstrău „LBS cu rezistență la șoc” armate cu carbură, cu Ø 203/48Z, pentru durabilitate și calitate maxime.**

Livrare:

Inclusiv 2 acumulatori de mare putere, 18 V LiHD 5,5A, pânză de ferăstrău, încărcător și geantă.

Notă:

Compatibil cu Cordless Alliance System (CAS), un sistem cu acumulator compatibil cu produsele mărcilor de scule electrice de top, indiferent de producător. Pânze de ferăstrău recomandate găsiți la Cod. 078243.

Descriere tehnică

Adâncimea maximă de tăiere 90°	67 mm
Turație maximă	3500 min ⁻¹
Ø pânză de ferăstrău	203 mm
Adâncimea maximă de tăiere 45°	42 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	8203E
Număr de acumulatori incluse	2
Tip acumulator	Litiu-Ion
Greutate fără acumulator	5,4 kg
Capacitate acumulator	5,5 Ah
Tensiunea acumulatorului	18 V
Tip produs	Ferăstrău