

Garant**ZCMX 10T304, Categorie: HBZ035**

Date comandă

Numărul de comandă	268433 HBZ035
GTIN	4062406770112
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat universal de granulație medie cu strat de acoperire PVD. Prima opțiune la lucrările de strunjire și de găurire.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 20 mm

Categorie: HBZ035

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 190 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HBZ035
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 190 m/min
Condiție de tăiere	ușor întrerupt

Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
recomandat pentru Ø sculei D _c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire