

Garant**ZCMX 10T304, Categorie: HBZ030**

Date comandă

Numărul de comandă	268433 HBZ030
GTIN	4062406770105
Clasa articolului	21E

Descriere

Execuție:

Substrat mai dur pentru o durabilitate mai mare, cu strat de acoperire CVD mai subțire. Special pentru aplicații de strunjire plană și longitudinală.

recomandat pentru \varnothing sculei D_c : 20 mm

Categorie: HBZ030

Adâncime de tăiere a_p : 0,4 - 2 mm

Avans strunjire: 0,1 - 0,3 mm

Avans găurire: 0,03 - 0,12 mm

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 70 - 200 m/min

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tăișuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 200 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	ZCMX 10T304
Materialul sculei	Carbură

Avans găurire	0,03 - 0,12 mm
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HBZ030
Avans strunjire	0,1 - 0,3 mm
Condiție de tăiere	continuă
recomandat pentru \varnothing sculei D_c	20 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire