

Garant**Clește cu tăiș frontal pentru electronică, SFW, Lungimea totală: 130mm****Date comandă**

Numărul de comandă	726922 130
GTIN	4062406395056
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Clește profesional cu tăietură ușor forfecată. Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată, pentru asigurarea unei tăieturi de precizie. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil. **Recomandat pentru ESD.**

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Descriere tehnică

Putere de tăiere sârmă de cupru cu Ø de până la	0,6 mm
Lățimea capului	10 mm
Lungimea capului	10 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Mini teșitură	Teșire foarte fină
Material	Oțel carbon (C70)
Suprafață	fosfatat anti-reflexie
Caracteristici nume produs	SFW
Tip produs	Clește de tăiere

