

Garant**Clește de ac pentru electronică, îndoit la 48°, Lungimea totală: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	727182 150
GTIN	4062406395094
Clasa articolului	71B

Descriere**Execuție:**

Ambele părți ale cleștelui sunt îmbinate exact datorită găurilor atent prelucrate și suprafețelor rectificată. Cu arcuri de deschidere și mânere cu formă ergonomică, pentru o manevrare sigură și comodă. **Manșoane de prindere din 2 componente** din material conductibil, **recomandat pentru ESD**.

Fălci oval-ascuțite, striate în interior.

Material:

Din oțel carbon (C70), ștanțat precis și tratat termic cu fosfatăre fără reflexie.

Descriere tehnică

Lungimea totală	150 mm
Lățimea capului	13 mm
Lungimea fălcilor	35 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Formă a fălcii	îndoită
Model de	ovale-ascuțite, striate în interior
Mâner	Manșoane de prindere din două componente
Material	Oțel carbon (C70)

Suprafață	fosfatat anti-reflexie.
Cu arc deschidere	da
Tip produs	Clește cu fălci rotunde late