



## Prelungitor pentru tarod cu suprafață HB, Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	338420 6
GTIN	4045197812285
Clasa articolului	32H

### Descriere

#### Execuție:

- **Model lung, respectiv foarte lung.**
- **Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucsă elastică. Tarodul se fixează în bucsa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.**
- **Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.**
- **Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucsă elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere și în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă – fretare sau mandrine hidraulice.

#### Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

#### Notă:

Bucșă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

### Descriere tehnică

Prelungitor L <sub>2</sub>	60 mm
Pentru Ø nominal al filetului d <sub>1</sub> DIN 371	M8
Pentru Ø nominal al filetului d <sub>1</sub> DIN 374/376	M11
Prelungitor L <sub>3</sub>	130 mm
Ø prelungitorului D <sub>3</sub>	8 mm
Prelungitor K <sub>2</sub>	6,2 mm
Pentru Ø cozii filetate d <sub>2</sub>	8 mm

Tip produs

Prelungitor