

Garant**Freză-disc din carbură HPC, TiAlN, Ø×lățime ±0,1×k11: 40X4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	185015 40X4
GTIN	4062406397326
Clasa articolului	11V

Descriere**Execuție:**

Freză disc de precizie din carbură monobloc cu caracteristici de așchiere HPC. **Cu strat nou de acoperire ultraperformant**, pentru durabilitate maximă.

Freze de grup: Frezele cu același Ø și număr de dinți pot fi cuplate și ajustate la lățimea solicitată. Dinții se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălțat pe alezaj.

Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăișuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

- **Nu asociați frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.**
- **Inelele dornului portfreză recomandate sunt prezentate în Grupa de produse 30.**
- **Canale complete: f_z pentru $a_e = 0,1 \times D$.**

Produsul succesori pentru Cod 185010.

Descriere tehnică

Grosimea manșonului b ±0,1	2,8 mm
Înălțimea dinților Zh	6 mm

Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime A / B	4 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Ø manșonului $d_2 \pm 1$	28 mm
Ø tăișului D_c	40 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime, rezultă lățimea totală E	7,7 - 7,8 mm
Ø găurii H6 d_1	13 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Lățime de tăiere	4 mm
Număr de dinți Z	12
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Toleranță Ø nominal	±0,1
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză-disc

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	280 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P

Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	70 m/min	K
CuZn	recomandat	300 m/min	N
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		