

**Garant****Freză-disc din carbură HPC, TiAlN, Ø×lățime ±0,1×k11: 80X4mm**

### Date comandă

Numărul de comandă	185015 80X4
GTIN	4062406397500
Clasa articolului	11V

### Descriere

**Execuție:**

**Freză disc de precizie din carbură monobloc** cu caracteristici de aşchiere HPC. **Cu strat nou de acoperire ultraperformant**, pentru durabilitate maximă.

**Freze de grup:** Frezele cu același Ø și număr de dinți pot fi cuplate și ajustate la lățimea solicitată. Dinții se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălțat pe alezaj.

**Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice.** Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

**Notă:**

- **Nu asociați frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.**
- **Inelele dornului portfreză recomandate sunt prezentate în Grupa de produse 30.**
- **Canale complete:  $f_z$  pentru  $a_e = 0,1 \times D$ .**

**Produsul succesori pentru Cod 185010.**

### Descriere tehnică

Ø tăişului $D_c$	80 mm
------------------	-------

Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite, rezultă lățimea totală E	8,1 - 8,8 mm
Număr de dinți Z	22
Ø găurii H6 d <sub>1</sub>	27 mm
Înălțimea dinților Zh	15 mm
Grosimea manșonului b ±0,1	2,3 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite A	4 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime, rezultă lățimea totală E	7,3 - 7,8 mm
Posibilități de asociere cu 2 freze de aceeași lățime A / B	4 mm
Lățime de tăiere	4 mm
Avans f <sub>z</sub> în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Ø manșonului d <sub>2</sub> ±1	50 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Posibilități de asociere cu 2 freze de lățimi diferite B	5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 885 A
Tip	N
Toleranță Ø nominal	±0,1
Lățime de atac a <sub>e</sub> la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Strategie de așchiere	HPC
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză-disc

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	280 m/min	N

Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	280 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	45 m/min	M
GG(G)	recomandat	70 m/min	K
CuZn	recomandat	300 m/min	N
Ulei	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		