


3M Roloc™**Disc de finisare material abraziv (CER) PN-DR, Ø 76,2 mm, Comparație granulație: 180****Date comandă**

| | |
|--------------------|--------------|
| Numărul de comandă | 554069 180 |
| GTIN | 638060892916 |
| Clasa articolului | 53M |

Descriere**Execuție:**

Material abraziv din nailon, universal și performant, combinat **cu granulație ceramică cu formă precisă (CER)**, pentru o rată mare de îndepărtare și o durabilitate îndelungată.

Aplicație:

Pentru curățarea, degresarea, mătuirea suprafețelor de metal.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Grad de finețe | Mijloc |
| Execuție | A medium |
| Comparație granulație | 180 |
| Prescurtare pentru material abraziv | Ceramică |
| Conținut de fier, sulf și clor | <0,1 % |
| Caracteristici nume produs | Ø 76,2 mm |
| Turație maximă | 18000 min ⁻¹ |

Tip produs

Material de șlefuit

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Mg | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 55 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 60 HRC | recomandat | | |
| Oțel < 67 HRC | recomandat | | |
| INOX | recomandat | | |
| Ti | recomandat | | |
| GG(G) | recomandat | | |
| CuZn | recomandat | | |
| Plastic, GRP | recomandat | | |
| Lemn | recomandat | | |
| Piatră | indicat în anumite condiții | | |
| Lăcuit | recomandat | | |
| Uni | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |
| Uscat | recomandat | | |