

Garant**Freză din carbură - coadă de rândunică Forma C 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	208028 28
GTIN	4062406397654
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.

Toleranță unghi ± 8 minute unghiulare.

Notă:

Produsul succesori pentru Cod 208035.

Pentru frezarea ghidajelor la execuția de scule și mașini.

Până la pătrunderea completă, a se utiliza f_z cu 50 %.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	16 mm
Avans f_z în oțel < 900 N/mm ²	0,045 mm
Lungimea totală L	80 mm
Ø tăişului D_c	28 mm
Forma	C
Lungimea tăişului L_c	7,5 mm
Număr de dinți Z	9
Ø de degajare D_1	8,5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	DIN 1833
Tip	N
Toleranță Ø nominal	js14
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	45 grad
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză coadă de rândunică

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		