

**Garant****Freză din carbură - coadă de rândunică Forma D 45°, TiAlN, Ø js14 DC: 28mm****Date comandă**

Numărul de comandă	208029 28
GTIN	4062406397739
Clasa articolului	11X

**Descriere****Execuție:**

**Cu strat nou de acoperire ultraperformant**, pentru durabilitate maximă.

Toleranță unghi  $\pm 8$  minute unghiulare.

**Notă:**

Pentru frezarea ghidajelor la execuția de scule și mașini.

**Produsul succesori pentru Cod 208036.**

Până la pătrunderea completă, a se utiliza  $f_z$  cu 50 %.

**Descriere tehnică**

Forma	D
Lungimea totală L	80 mm
Ø tăişului $D_c$	28 mm
Număr de dinți Z	10
Avans $f_z$ în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,045 mm
Lungimea tăişului $L_c$	7,5 mm
Ø cozii $D_s$	16 mm
Ø de degajare $D_1$	14 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	DIN 1833
Toleranță Ø nominal	js14
Tip	N
Direcția de așchiere	orizontal
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Unghi teșitură	45 grad
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză coadă de rândunică

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	60 m/min	P
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		