

Garant**Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M20****Date comandă**

Numărul de comandă	130460 M20
GTIN	4062406398187
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

Aplicație:

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	4
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Tip de filet	M
Ø Filet	20 mm
Adâncimea filetului	60 mm
Materialul sculei	HSS
Lungimea totală L	95 mm
Număr de dinți Z	4
Ø găurii de centrare	17,5 mm
Standard	DIN 352

Ø cozii D _s	16 mm
Pas filet	2,5 mm
Dimensiunea filetului	M20
Pătrat coadă □	12 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		

Uni	indicat în anumite condiții
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții