

**Garant****Seturi de tarozi manuali pentru filet pe stânga, neacoperită, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	130460 M8
GTIN	4062406398125
Clasa articolului	11G

**Descriere****Execuție:**

Set din 3 piese, **compus din tarod de degroșare, tarod de semi-finiție și tarod de finiție.**

**Aplicație:**

Pentru filet pe stânga metric conform DIN13.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	3
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 352
Dimensiunea filetului	M8
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	24 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Pas filet	1,25 mm
Tip de filet	M

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Lungimea totală L	56 mm
Ø Filet	8 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	D
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3×D la gaură înfundată
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe stânga
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

## Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		

Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții