

**Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D, Tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	360435 125
GTIN	4045197812704
Clasa articolului	32E

Descriere**Execuție:**

- **Reglare rapidă, fără trepte.**
- **Prindere M8 pentru piulițe sau montaj direct.**

Aplicație:

Pentru utilizarea pe mașini de găurit și de frezat.

Material:

Aluminiu eloxat.

Accesorii opționale:

Piulițe T cu M8, consultați Cod 370520 Ref. 12 – 18.

Descriere tehnică

Înălțimea totală	220 mm
Tip	125
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense

Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	LC
Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	HD-Allmatic
Recomandat pentru codul de culoare	Basic
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea utilă N	195 mm
Distanță între axe S A	125 mm
Tip produs	Opritor

Accesorii

Piuliță T pentru dimensiunea nominală a canalelor în T 18 mm	370520 18
Piuliță T pentru dimensiunea nominală a canalelor în T 12 mm	370520 12
Piuliță T pentru dimensiunea nominală a canalelor în T 16 mm	370520 16
Piuliță T pentru dimensiunea nominală a canalelor în T 14 mm	370520 14