

HOLEX®**Freză HSS-E-SPM HPC, TiAlN, Ø DC: SET mm****Date comandă**

Numărul de comandă	191637 SET
GTIN	4045197812360
Clasa articolului	12W

Descriere**Execuție:**

Substrat foarte performant pentru prelucrarea de materiale din oțel și inoxidabile.

Material de corte: HSS E SPM

Tool material: HSS E SPM

Lastuava aine: HSS E SPM

Type d'outils: HSS E SPM

Szerszámanyag: HSS E SPM

Materiale da taglio: HSS E SPM

Toleranță Ø nominal: 0 / -0,03

Număr de dinți Z: 4

Unghiul elicei: 38 grad

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Număr de dinți Z: 4

Descriere tehnică

Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
-----------	------------------

Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Număr de dinți Z	4
Toleranță Ø nominal	0 / -0,03
Unghiul elicei	38 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E SPM
Standard	DIN 844 B
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	verde