

**Portsculă combi pentru freze, HSK-A 100 A = 100, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 306277 40     |
| GTIN               | 4062406422660 |
| Clasa articolului  | 32A           |

**Descriere****Execuție:**

Cu orificiu pentru cip RFID/baluff. Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificate. Calitatea echilibrării G 6,3 la 20000 min<sup>1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru fixarea frezelor frontale cu canal longitudinal și transversal.

**Livrare:**

Inclusiv clavetă, inel de antrenare și șurub de fixare a frezei Cod 309860.

**Accesorii opționale:**

Conductă cu lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840, șurub de fixare la freză, pentru răcirea interioară Cod 309861.

**Notă:**

Răcire interioară posibilă doar cu șurubul de fixare potrivit Cod 309861.

**Descriere tehnică**

|  |        |
|--|--------|
| Lungime activă dimensiune A                                      | 100 mm |
| Ø exterior D   | 70 mm  |
| Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>                      | 41 mm  |
| Inel de antrenare de schimb Cod 309870                           | 40     |
| Ø dornului d <sub>1</sub>  | 40 mm  |
| Lungimea dornului de frezare L <sub>3</sub> cu inel de antrenare | 27 mm  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| cheie specială recomandată Cod 309840                      | 40                               |
| Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861 | 40                               |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>                               | 27 mm                            |
| Suport   | HSK-A 100 A = 100                |
| Normă pentru suport  | DIN 69882-3                      |
| Normă pentru suport  | ISO 12164-1                      |
| Normă pentru suport  | DIN 69882-7                      |
| Forma  | A                                |
| Calitatea echilibrării G la turația                        | G 6,3 la 20000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate  | ≤ 6 μm                           |
| Strategie de așchiere                                      | HPC                              |
| Tip produs   | Portsculă pentru freze cu alezaj |

## Accesorii

|  |           |
|--|-----------|
| Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm | 309860 40 |
| Inel de antrenare Pentru Ø dornului 40 mm        | 309870 40 |
| Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm           | 309840 40 |