

Garant GREENPLUS

amestec pentru etanșare 6GP48, Conținut: 250ml**Date comandă**

Numărul de comandă	088070 250
GTIN	4062406423605
Clasa articolului	01K

Descriere**Execuție:**

La tehnica ce fabricare prin îmbinare, sunt îmbinate două sau mai multe piese. La utilizarea adezivului se folosește întreaga suprafață de îmbinare pentru o îmbinare fixă. Sunt facilitate o transmisie ridicată și solicitări dinamice (rezistență ridicată la forfecare).

Tip **6GP48**. Produs rezistent la căldură, care se întărește rapid, pentru fixarea îmbinărilor cilindrice de trecere. Pentru fixarea cămășilor de cilindru în blocurile motoare. Adecvat și pentru fixarea lagărelor în cuptoarele de încălzire.

Notă:

Materialul de prelucrat trebuie curățat în prealabil cu substanța de curățat Cod 088004.

Descriere tehnică

Punct de aprindere	100 °C
Bază chimică	metacrilat
recomandat pentru domeniu de utilizare	Material pentru etanșarea fileturilor
recomandat pentru domeniu de utilizare	amestec pentru etanșare
Densitate	1,1 g/cm ³

Valabilitate de la data producției	24 lună
Rezistența manuală după	5 - 15 min
Pentru mărimea de filet M până la	M20
Vâscozitate dinamică	400 - 700 mPas
Temperatură de depozitare	5 - 23 °C
Clasă de rezistență	rezistență superioară
Culoarea	verde
recomandat pentru material	Metal
Forma	lichid
Joc maxim	0,2 mm
Intervalul de temperatură	-55 - 180 °C
Rezistența la funcționare conform	3 - 6 h
Moment de rupere minim	40 Nm
Caracteristici	cu întărire rapidă
Caracteristici	fluorescent la radiație UV
Cantitate de umplere	250 ml
Durabilitatea	GARANT GreenPlus
Serie	GreenPlus
Tip produs	Produs de etanșare