

Garant
Freze de degroșare din carbură MTC / TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	202977 10
GTIN	4045197431387
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

Reducere semnificativă a forței de așchiere datorită spiralei la 45°.

Aplicație:

Recomandată în special pentru **MTC (Multi Task Cutting)**, se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generație.

Notă:

La materiale > 55 HRC, recomandăm reducerea adâncimii de așchiere la $a_p = 0,25 \times D \dots 0,5 \times D$.

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,15 mm
Ø de degajare D_1	9,2 mm
Număr de dinți Z	4
Ø tăişului D_c	10 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 60 HRC	0,03 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 60 HRC	0,025 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	72 mm
Lungimea tăişului L_c	22 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	f8
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,15 \times D$ la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	$0,1 \times D$
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	MTC
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	115 m/min	P
Oțel < 55 HRC	recomandat	60 m/min	H
Oțel < 60 HRC	recomandat	30 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	25 m/min	H
Oțel < 67 HRC	indicat în anumite condiții	20 m/min	H

Umiditate maximă	indicat în anumite condiții
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții
Uscat	recomandat
Aer	recomandat