

Garant**Portsculă cu strângere rapidă Forma ADB, BT 50 A = 160, Ø de strângere D1: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	303461 16
GTIN	4062406520182
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare integrată a lungimii sculelor, interval de reglaj 10 mm (de la Ø 6).
- Ref. 3–5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică cu toleranță h6.

Standard:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308760 – 308806, prelungitor pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302417, unități de fretare compactă Cod 354210 – 354400.

Descriere tehnică

Ø exterior D	34 mm
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	BT 50 A = 160
Normă pentru suport	JIS B6339
Normă pentru suport	JIS B6339

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Adaptor de răcire lung 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Suport de bază pentru portscule pentru SK pentru coadă conică SK 50	354225 50
Unitate de răcire Tip CU1	354215 CU1
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Placă de ecranare pentru bobină SU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50

Adaptor de răcire scurt 4,5° Pentru Ø de prindere 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Unitate de fretare compactă Tip SU1	354210 SU1
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Dulap integrat în bază	354290
Șurub de tragere special fără filet interioare etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50