


**HOLEX****Mandrină de filetare sincronă cu bușă elastică ER, HSK-A 63, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	338195 16
GTIN	4062406511081
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- **Cu compensare minimă a lungimii (MLA) datorită elementului de amortizare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bar.**
- **Durabilitate sporită a tarodului/tarodului mecanic.**

**Aplicație:**

- **La centrele de prelucrare cu ax sincron.**
- **Pentru compensarea diferențelor de pas dintre tarozi și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas ale tarozilor.**

**Accesorii opționale:**

Bușe elastice de filetare tip ER Cod 309399 și 309447.

Conductă de răcire pentru HSK, Cod 309880.

**Notă:**

Nu degresați mandrinele de filetare Synchro.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	110 mm
Gama de filetare	M4 – M12
Compensarea lungimii presiune	0,5 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	28 mm
Ø exterior D	34 mm

Compensarea lungimii cursă	0,5 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Forma	A
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă