

**HOLEX****Mandrină de filetare sincronă cu bucă elastică ER, SK 40, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	338190 16
GTIN	4062406511067
Clasa articolului	32P

**Descriere****Execuție:**

- **Cu compensare minimă a lungimii (MLA) datorită elementului de amortizare.**
- **Sistem de răcire internă cu presiune de până la 50 bar.**
- **Durabilitate sporită a tarodului/tarodului mecanic.**

**Aplicație:**

- **La centrele de prelucrare cu ax sincron.**
- **Pentru compensarea diferențelor de pas dintre tarozi și axul sincron.**
- **Pentru compensarea toleranțelor de pas ale tarozilor.**

**Accesorii opționale:**

Buce elastice de filetare tip ER Cod 309399 și 309447.

Șurub de tragere Cod 308600 – 308806.

**Notă:**

Nu degresați mandrinele de filetare Synchro.

**Descriere tehnică**

Gama de filetare	M4 – M12
Ø interior D <sub>1</sub>	28 mm
Compensarea lungimii presiune	0,5 mm
Compensarea lungimii cursă	0,5 mm
Lungime activă dimensiune A	85 mm

Ø exterior D	34 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Răcire interioară	Da, cu max. 50 bari
Forma	AD
Tip produs	Cap de filetare cu schimbare rapidă