



simturn AX Cuțit pentru filetare interioară profil parțial 60° interior dreapta, L₂ = 15,2 mm, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	270649 1
GTIN	2050002067301
Clasa articolului	24U

Descriere

Execuție:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Aplicație:

Pentru execuția filetelor metrice ISO.

Pentru găuri cu Ø începând de la D_{min}: 3,24 mm

Ø D: 4 mm

Pasul filetelui: 0,7 mm

t: 0,38 mm

Lățime de canelare w: 0,09 mm

S: 0,32

Descriere tehnică

Pentru găuri cu Ø începând de la D _{min}	3,24 mm
t	0,38 mm
Lățime de canelare w	0,09 mm
Pasul filetelui	0,7 mm
Ø D	4 mm
S	0,32
Denumirea producătorului	A05GX800
Caracteristici nume produs	L ₂ = 15,2 mm

Tip produs

Plăcuță pentru strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	recomandat		
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		