

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line Cuțit pentru strunjire pe stânga, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270513 1,4
GTIN	2050002064782
Clasa articolului	24U

**Descriere****Execuție:**

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

**Descriere tehnică**

f	1,95 mm
Rază R	0,1 mm
Răcire interioară	nu
Adâncime maximă de retezare t <sub>max</sub>	0,15 mm
Ø D	4 mm
Denumirea producătorului	AW3HX800
Lungime utilă	10,2 mm
Caracteristici nume produs	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Tip produs	Plăcuță pentru strunjire

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		

Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		