



Freze din carbură cu răcire interioară HPC, TiSi, Ø f8 DC: 10mm



Date comandă

Numărul de comandă	203017 10
GTIN	4045197591548
Clasa articolului	12X

Descriere

Execuție:

Strat special de acoperire TiSi.

Cu **canale pentru răcire interioară** pentru o evacuare sigură a așchiilor.

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!

Produsele succesoare recomandate sunt Cod 203013, 203015, 203021, 203027.

Descriere tehnică

Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,045 mm
Ø tăişului D_c	10 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
Ø de degajare D_1	9,7 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	72 mm
Lungimea tăişului L_c	22 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HB mit h6

Toleranță Ø nominal	f8
Unghiul elicei	35 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiSi
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,3xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	115 m/min	H
TOOLOX 44	recomandat	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Uni	indicat în anumite condiții		

Umiditate maximă	recomandat
Aer	recomandat