

**Garant****SNHX 1205 pe stânga, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuțe pe stânga și pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuțele pe stânga.

**Descriere tehnică**

Lățimea teșiturii	0,25 mm
Tip	UNI
Categorie	HB7835
Grosime plăcuță E	5,56 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNHX 1205
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	5,4 mm
Pentru lățimea fantei $a_p$	10; 14 mm

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare