

**HOLEX****Șurub de tragere Mazak, forma A, cu gaură, Recomandat pentru con ISO: 50M****Date comandă**

Numărul de comandă	308670 50M
GTIN	4062406544546
Clasa articolului	32Z

**Descriere****Execuție:**

- **Parte frontală strunjită.**

Bez uszczelnienia.

**Descriere:**

Portscula este prinsă strâns pe ax cu ajutorul șurubului de tragere de la gheara de tensionare a axului. Sunt disponibile diferite execuții ale șurubului de tragere. Acesta reprezintă o importantă piesă de legătură între mașină și sculă. Cerințele privind precizia, stabilitatea și fiabilitatea șurubului de tragere sunt ridicate.

**Aplicație:**

- **Pentru scule cu coadă conică DIN 69871 și JIS B 6339 (MAS-BT),**
- **În centre de prelucrare (mașini cu schimbător automat de scule).**
- **În mașini cu comandă numerică (mașini fără schimbător automat de scule).**

**Notă:**

La montajul șuruburilor de tragere, țineți cont de momentul corect de strângere.

**Descriere tehnică**

Moment de strângere maxim	150 Nm
Recomandat pentru con ISO cu cod de culoare	SK 50
Filet M	M24
Recomandat pentru con ISO	50

Lungimea totală L	65,4 mm
Ø găurii	10 mm
Ø cap D <sub>1</sub>	28,95 mm
L <sub>1</sub>	25,4 mm
Ø gulerului D	35,56 mm
Caracteristica găurii	cu gaură
Standard pentru bolț de strângere	CAT
Tip produs	Șurub de tragere