

Garant

Mandrine de precizie pentru bușe elastice ER tip HiRunER, SK 40 A = 70, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 20



Date comandă

Numărul de comandă	300642 20
GTIN	4062406544560
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

Conul exterior și cel interior sunt rectificat, toate conurile sunt superfinisate pentru o funcționare mai silențioasă. Inclusiv RFID/gaură Balluffchip, piuliță ultraperformantă de strângere de până la 25000 min⁻¹.

Avantaj:

- **Concentricitate de 3 μm cu o bușă elastică de 2 μm, concentricitate de 6 μm cu o bușă elastică de 5 μm.**
- **Forțe de fixare extreme (până la factor 2 în comparație mandrina ER standard).**
- **Efect de diminuare a vibrațiilor datorită piuliței de strângere din 2 piese (Ref. 11M și 1 buc. 16M).**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bușele elastice conform DIN 6499 – forma A și B.

Livrare:

Cu **piuliță de strângere de precizie.**

Accesorii opționale:

șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, cheie de strângere ER Cod 309757, 309758 (pentru 11M și 16M); bușe elastice Fahrion Cod 308901 – 309434. Bușe elastice de prindere ER Cod 308901 - 309432, cheia cu dinte Cod 628400 sau cheia dinamometrică Cod 309749 sau 628520.

Notă:

- **Strânge doar Ø nominal până la Ø cozii cu toleranță h 10.**
- **Piulița de strângere nu este în combinație cu șaiba de etanșare.**
- **Se va folosi în combinație cu bușă elastică Fahrion.**

- **Este necesară scoaterea inelului de design albastru de pe bușele elastice ER marca Fahrion HP-2 μ m.**

Mandrine de precizie pentru bușe elastice se va folosi întotdeauna în combinație cu piulița de strângere de precizie Cod 309617.

Strategie de așchiere: HSC

Gama de prindere: 1 - 13 mm

Lungime activă dimensiune A: 70 mm

Ø exterior D: 38 mm

Piuliță de schimb pentru bușă elastică tip ER Cod 309617: 20

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	70 mm
Piuliță de schimb pentru bușă elastică tip ER Cod 309617	20
Gama de prindere	1 - 13 mm
Ø exterior D	38 mm
Ø de prindere D ₁	1-13 mm
Suport	SK 40 A = 70
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μ m
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină cu bușă elastică