

HEDI

Reflector tip baghetă cu acumulator și LED-uri, Tip: 160



Date comandă

Numărul de comandă	081259 160
GTIN	4003644006090
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Reflector tip baghetă cu acumulator, cu cârlig rotativ din plastic; comutator pornit/oprit, lumină de suprafață comutabilă separat și lanternă de buzunar.

Lumină strălucitoare de suprafață, cu peste 160 LED-uri. Cu încărcător 230 V / 12 V și cablu de încărcare auto.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Zonă ATEX	nu există
Greutate	300 g
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Flux luminos	1000 lm
Tip acumulator	Hidrură metalică de nichel
Clasă de protecție IP	IP 20
Număr de acumulatoare incluse	1
Lungimea totală	520 mm
Durata de iluminare	2 h
\varnothing cap	58 mm
Putere de iluminare	10 W

Tip produs

Lampă de inspectare