

HOLEX
Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 16mm

Date comandă

Numărul de comandă	306557 16
GTIN	4062406545437
Clasa articolului	32A

Descriere
Execuție:

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø exterior D	38 mm
Ø dornului d ₁	16 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	16

cheie specială recomandată Cod 309840	16
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj