

**Garant**
**VCGW 050101, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G**

**Date comandă**

Numărul de comandă	265470 G
GTIN	4062406561116
Clasa articolului	21H

**Descriere**
**Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Categorie: BU7220

Modelul muchiilor așchietoare: G

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mm

Avans  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 160 m/min

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGW 050101
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Materialul sculei	CBN
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 160 m/min
Avans $f$	0,04 - 0,12 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Condiție de tăiere	continuă
Categorie	BU7220
Rază la colț	0,1 mm
Modelul muchiilor așchietoare	G
Numărul de schimbări / tășuri	2
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Uscat	recomandat		