



Cuțite universale cu mâner din zinc turnat sub presiune 18 mm, Lungimea totală: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	845039 160
GTIN	4062406566111
Clasa articolului	82B

Descriere

Execuție:

Lamă retractabilă, de înaltă calitate, extrem de ascuțită și cu o durată lungă de viață în ghidarea metalică precisă, care se blochează automat.

Avantaj:

Mâner din zinc turnat sub presiune: rezistență și duritate mari, fiind totodată foarte ușor. Rezistență remarcabilă la coroziune, nu este magnetică și nu produce scântei.

Piese de schimb:

Lame de schimb, vezi codurile 845010 mărimea 10; 845015 mărimea 10; 845016 mărimea 10; 845018 mărimea 50; 845019 mărimea 50; 845021 mărimea 10; 845023 mărimea 50.

Descriere tehnică

Lungimea lamei	100 mm
Lățimea vârfului	18 mm
Număr trepte de rupere	8
Grosimea lamei	0,5 mm
Lungimea totală	160 mm
Material mâner	Zinc turnat sub presiune
Tip produs	Cuttere

Accesorii

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „experience”
Număr 10

845010 10

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „longlife”
Număr 10

845015 10

Set de lame 10 buc., 18 mm, fără zone teoretice de rupere
„experience” Număr 10

845016 10

Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „experience”
Număr 50

845018 50

Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „longlife”
Număr 50

845019 50

Set de lame de fragmentare 10 buc., 18 mm „multisharp”
Număr 10

845021 10

Set de lame de fragmentare 50 buc., 18 mm „multisharp”
Număr 50

845023 50