

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z: 25/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213052 25/4
GTIN	4062406566333
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,15 grad
Ø D ₃	19 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	17,4 mm
Ø tăișului D _c	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	44 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm
Serie	Power Q
Lungime activă L ₁	60 mm

Unghi de reglare κ	20 grad
Lungimea totală L_{ges}	140 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	48 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
\varnothing cozii D_s h6	25 mm
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere