

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213054 16/2
GTIN	4062406566418
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	8,4 mm
Număr de dinți Z	2
Lungime activă L ₁	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	26 mm
Ø cozii D _s h6	16 mm
Ø tăișului D _c	16 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	2,39 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Unghi de reglare κ	20 grad
Răcire interioară	da
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere