

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 16/2Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	213054 16/2L
GTIN	4062406566425
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	30 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	26 mm
Lungimea totală L _{ges}	150 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	2
Ø tăișului D _c	16 mm
Lungime activă L ₁	50 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Ø cozii D _s h6	16 mm

Unghi de reglare κ	20 grad
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	8,4 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	2,39 grad
$\varnothing D_3$	10 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere