

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	58 mm
Lungime activă L ₁	120 mm
Frezare circulară a găurii a _p	1 mm
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	0,82 grad
Ø D ₃	26 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	20 grad
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	62 mm

Răcire interioară	da
Ø cozii D _s h6	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	24,4 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Număr de dinți Z	5
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere