

**Garant****GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 22/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213056 22/3
GTIN	4062406566579
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	14,4 mm
$\varnothing D_1$ h6	10,5 mm
Număr de dinți Z	3
Filet de prindere M	M10
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	38 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	42 mm
Serie	Power Q

$\varnothing D_3$	16 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	30 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	22 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,39 grad
$\varnothing D_2$	18 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere