

**Garant****GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213056 35/5
GTIN	4062406566609
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	64 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	0,73 grad
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	68 mm
Serie	Power Q

Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	27,4 mm
Ø tăişului $D_c$	35 mm
Lungimea totală $L_{\text{ges}}$	40 mm
Ø $D_2$	29 mm
Răcire interioară	da
Ø $D_1$ h6	17 mm
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii $a_p$	1 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere