

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213056 42/5
GTIN	4062406566616
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Răcire interioară	da
Ø D ₂	29 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	78 mm
Ø D ₃	36 mm
Lungimea totală L _{ges}	40 mm

Ø tăişului D_c	42 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	82 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	34,4 mm
Număr de dinți Z	5
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,58 grad
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Filet de prindere M	M16
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere