

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/7mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 213056 42/7 |
| GTIN | 4062406566623 |
| Clasa articolului | 210 |

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

La utilizarea prelungirilor folosiți în permanență răcirea interioară.

Descriere tehnică

| | |
|---|----------------|
| Filet de prindere M | M16 |
| Lungimea totală L_{ges} | 40 mm |
| Lungime de așezare cu înclinație α_{max} | 34,4 mm |
| Unghi de așezare cu înclinație α_{max} | 0,58 grad |
| Ø D_2 | 29 mm |
| Frezare circulară a găurii a_p | 1 mm |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | ANGX10T308ZE.R |

| | |
|--|-----------------------------------|
| Ø tăişului D_c | 42 mm |
| Ø D_1 h6 | 17 mm |
| Număr de dinți Z | 7 |
| Serie | Power Q |
| Răcire interioară | da |
| Ø D_3 | 36 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{min} | 78 mm |
| Frezare circulară a găurii Ø D_{max} | 82 mm |
| Tip de coadă | cu filet |
| Utilizarea frezei | Frezare circulară |
| Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată |
| Utilizarea frezei | Pătrundere în adâncime (plunging) |
| Strategie de aşchiere | HPC |
| Schimbare sculă | PowerCard |
| Tip produs | Freză de copiere |