



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție și acumulator, Tip: M12FPD2-4



Date comandă

Numărul de comandă	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

- Mașină de găurit și înșurubat performantă cu percuție cu 2 viteze, cu acumulator și reglare în mai multe trepte a momentului de rotație.
- Acumulatori Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor și afișarea încărcării.
- Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
- Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă și pivot de blocare.
- Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficiență maximă. Uzură minimă și durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparație cu motoarele CC standard.
- Sistem electronic REDLINK PLUS™ – protecție la suprasarcină și gestionare a performanțelor.

Șurubelniță compactă FUEL™ cu percuție, cu acumulator și cu lungime constructivă de numai 152 mm. Reglare electronică a momentului de rotație în 13 trepte plus treapta de găurire cu percuție.

Avantaj:

Compact, acumulatorul servește ca stativ.

Livrare:

Inclusiv 2x acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) și clips pentru centură.

Notă:

Acumulatorii și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840

Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	15,7 m/s ²
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	<2,5 m/s ²
Greutate	1,5 kg
Momentul maxim	45 Nm
Capacitate acumulator	4 Ah
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Turație maximă treapta 2	1550 min ⁻¹
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Piatră
recomandat pentru material	Oțel
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Model constructiv motor	FUEL™
Utilizare tipică	Strong

Denumirea producătorului	M12FPD-402X
Tensiunea acumulatorului	12 V
Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Număr de acumuloare incluse	2
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție

Accesorii

Încărcător pentru acumulator Tip M1218C	073840 M1218C
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218FC	073840 M1218FC