

**Garant**

**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/5mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	213058 40/5
GTIN	4062406566715
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

**Notă:**

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	5
Unghi de reglare κ	20 grad
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Ø D <sub>3</sub>	34 mm
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1 mm

Răcire interioară	da
Ø tăişului $D_c$	40 mm
Serie	Power Q
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	74 mm
Lungime de aşezare cu înclinaţie $\alpha_{max}$	32,4 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Unghi de aşezare cu înclinaţie $\alpha_{max}$	0,62 grad
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere